

simalube IMPULSE connect


Drukverhoger voor simalube smeermiddeldispenser



De **simalube IMPULSE connect** is de nieuwste generatie van drukversterkers uit de simalube productfamilie. De bewezen functies van de IMPULSE bieden verder de mogelijkheid om het toestel via **Bluetooth**[®] aan te sluiten op een smartphone. In combinatie met de nieuw ontwikkelde **simatec app «simatec world of maintenance»** kunnen de apparaten eenvoudig worden geconfigureerd en opgevolgd. Informatie zoals algemene status, vulniveau, smeermiddel, grootte, start- en vervangingsdatum enz. wordt in digitale vorm aan de gebruiker getoond en is eenvoudig af te lezen in de app.

Beschrijving van simalube IMPULSE connect

- 1 Drukverhoger simalube IMPULSE
- 2 Batterijen
- 3 Functieweergave LED (groen/rood/blauw)
- 4 Schroefdraad G $\frac{1}{4}$ "



De simalube IMPULSE kan tot 10 bar leveren.



Technische gegevens van simalube IMPULSE connect

simalube IMPULSE	Automatische drukverhoger voor de simalube smeermiddeldispenser
Aandrijfsysteem	Elektromechanisch
Stroomvoorziening	Batterijen (alkaline) 6 V 2.3 Ah
Functieweergave	LED Statusaanduiding: groen / rood / blauwe – alle 10 seconden
Connectiviteit	De IMPULSE connect ondersteunt Bluetooth® Low Energy 5.0 Standard. De verbinding heeft een bereik van maximaal 20 m (buiten / zonder interferentie).
Transportvolume	0,5 ml per impuls
Bedrijfsdruk	Max. 10 bar
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C tot +55 °C
Tijdstelling	1 tot 12 maanden - bepaald door de instelling op de simalube. „Automatische“ modus of „Tijd“ modus voorgeselecteerd door app
Smeervolume	Afhankelijk van de grootte en instelling van de simalube: 0,17 tot 8,3ml/dag
Volume smeermiddeldispenser	Afhankelijk van simalube: 60ml, 125ml of 250ml
Smeermiddel	Vet tot NLGI 2 of olie
Montagepositie	Alle
Aansluitdraad	G¼" met geïntegreerde terugslagklep
Afmetingen	Ø 60 x 93 mm
Behuizing	PET semi-transparant
Gewicht	0,26 kg
Beschermingsklasse	IP68 (stof- en waterdicht)
Garantie en gebruiksduur	3 jaar vanaf productiedatum of 10 maal legen van een simalube smeermiddeldispenser (125 ml)
Opslag	Aanbevolen bij +20°C (+/-5°C). Beschermen tegen de zon en op een droge plaats bewaren (<65% vochtigheid)

Afmetingen en recyclage van simalube IMPULSE connect



	mm	inch
a	G ¼"	
b	Ø 60	Ø 2,36
c	10	0,39
d	8	0,31
e	75	2,95
f	130	5,12
g	169	6,65
h	262	10,31

Download de nieuwe simatec app
«simatec world of maintenance»:



Gooi de batterijen weg bij de batterijenrecycling



Verwijderen volgens 2012/19/EU (WEEE)

www.simatec.com

simatec
smart technologies